



FE 35mm F1.4 GM

SEL35F14GM 希望小売価格 198,530円+税 近日発売予定

**開放F値1.4から圧倒的な高解像性能と美しいぼけ描写を
小型・軽量設計で実現。静止画・動画を問わず
幅広いシーンで活躍する大口径広角単焦点レンズ**



35mmという使用頻度の高い焦点距離で、G Masterならではの圧倒的な高解像を開放F値1.4から実現し、柔らかく自然なぼけ表現が楽しめる、小型・軽量設計の大口径広角単焦点レンズです。画面全域での高い解像性能や逆光耐性に加え、最大撮影倍率0.23倍(MF時は0.26倍)の近接撮影能力も魅力。XDリニアモーターによる高速・高精度・高追従かつ静粛なAF駆動に加えて、高い信頼性・操作性を備えており、静止画・動画を問わずさまざまなシーンで撮影を楽しめます。

主な特長

圧倒的な解像性能を約524gの小型・軽量設計で実現

- 2枚の超高度非球面XA (extreme aspherical) レンズで、画面全域での高い解像性能と点像再現性を実現
- 新開発「ナノARコーティングII」による高い逆光耐性とヌケの良いクリアな画質
- ED (特殊低分散) ガラス1枚の採用で色収差を良好に補正
- 小型・軽量設計で、ジンバルやグリップを用いた動画の撮影にも最適

美しいぼけ味を生かした豊かな表現

- 11枚羽根円形絞りと球面収差コントロールによる、G Masterならではの柔らかく自然で美しいぼけ表現
- 最大撮影倍率0.23倍 (MF時は0.26倍) の高い近接撮影能力を備え、背景を大きくぼかして被写体を引き立てる印象的な撮影が可能

静止画・動画を問わず、高レベルな描写をサポートするAF性能

- XDリニアモーターを2基搭載。大口径レンズながらも高速・高精度・高追従かつ静粛なAF駆動を実現し、被写体を正確に捉えた撮影が可能
- 動画撮影時も被写体を逃さず捉え続ける高いAF性能を発揮

プロの要望に応える操作性と信頼性

- カスタマイズ可能なフォーカスホールドボタン、フォーカスモードスイッチ、クリック切り換えもできる絞りリングなどを搭載し、高い操作性を実現
- リニア・レスポンスMFでマニュアルフォーカスもスムーズにコントロール可能
- 防塵・防滴*に配慮した設計
- レンズ最前面に汚れの付着を防止するフッ素コーティングを採用

* 防塵・防滴に配慮した構造となっていますが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません



α7R IV 1/125秒 F1.4 ISO100

FE 35mm F1.4 GM SEL35F14GM 35mmフルサイズ

Webで撮影サンプルなどを見られます




- ED (特殊低分散)ガラス
- XA 超高度非球面XAレンズ
- XD LM XDリニアモーター
- IF インターナルフォーカシング
- LR MF リニアレスポンスMF
- Nano AR II ナノARコーティングII
- F coating フッ素コーティング
- FHFB フォーカスホールドボタン
- I/A ring 絞りリング
- I/A click 絞りリングクリック切り換えスイッチ
- DMR 防塵・防滴に配慮した設計
- Circular 円形絞り

名称	FE 35mm F1.4 GM
型名	SEL35F14GM
レンズマウント	ソニー Eマウント
対応撮像画面サイズ	35mmフルサイズ
焦点距離 (mm)	35
焦点距離イメージ (mm)*	52.5
レンズ構成 (群-枚)	10-14
画角 (APS-C)*	44°
画角 (35mm判)	63°
開放絞り (F値)	1.4
最小絞り (F値)	16
絞り羽根 (枚)	11
円形絞り	○
最短撮影距離 (m)	0.27 (AF時) / 0.25 (MF時)
最大撮影倍率 (倍)	0.23 (AF時) / 0.26 (MF時)
フィルター径 (mm)	67
フードタイプ	丸形バヨネット式
外形寸法 最大径×長さ (mm)	76×96
質量 約 (g)	524
付属品	フード、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ、ソフトケース



* 撮像素子がAPS-Cサイズのレンズ交換式デジタルカメラ装着時の35mm判換算値

レンズ構成図

MTF 曲線



- 超高度非球面XA (extreme aspherical) レンズ
- ED (特殊低分散) ガラス



空間周波数	R	T
10 本 / mm	—	—
30 本 / mm	—	—

R: 放射線状 T: 同心円状

安全に関する注意

安全点検のお願い

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書・安全のために」をよくお読みください

このような症状はありませんか
● 電源コードが傷んでいる ● 変なにおいがしたり、煙が出たりする ● 内部に水や異物が入った

使用中を中止
バッテリーをはずすかコンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店またはテクニカルインフォメーションセンターにご相談ください

安全に使用するための注意 ●内部の改造をしないでください ●商品使用上の注意 ●あなたがカメラで撮影したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません ●デジタル一眼カメラなどを使用中、万一、これらの不都合により録画されなかった場合の録画内容の補償についてはご容赦ください ●カタログ上の注意 ●カタログ掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください ●カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります ●カタログ掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください ●カタログ上のスペック数値は当社測定基準によります ●商品購入時の注意 ●購入の際は、必ず「保証書」の記載事項を確認のうえ、大切に保管してください ●当社は、カメラの補修用性能部品を、製造打ち切り後7年保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください ●商標について ●SONYはソニー株式会社の商標です ●α、αはソニー株式会社の商標です ●G Master、Gマスターおよび G MASTER は、ソニー株式会社の商標です ●その他記載されているシステム名、商品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中にはTM、®マークは明記していません

製品情報は「サクサク」
「My Sony アプリ」で。

シンプル画面で「知りたい」が見つかりやすい。
製品購入後は「使いこなし情報」を手元にお届け。

ソニー
ウェブサイト sony.jp/

ソニー株式会社
ソニーマーケティング株式会社 / 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

商品に関するお問い合わせは
総合サポートページ sony.jp/support/
買い物相談窓口 フリーダイヤル ☎0120-777-886

- 携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 050-3754-9555
- 受付時間 月～金 9:00～18:00 (祝日・年末年始を除く)

カタログ内容について、詳しく知りたい方は、近くのソニー商品販売店、または買い物相談窓口にお問い合わせください

ソニー ショールーム
〒104-0061 東京都中央区銀座5-8-1 銀座プレイス
ソニーの最新商品やソリューションをご体験ください。なお展示していない商品もあります

CWMP-1 Printed in Japan. (84968464)

お問い合わせは 当店へ

2021.1
カタログ記載内容2021年1月現在

本カタログは環境に配慮した植物油インキを使用